# **SMILES**

# 5520PJI050L51-10 CAT, Red

EAN 4031582335583

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso





La foto puede diferir del producto original


#### **Datos técnicos**

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	10 mm
Ancho de rueda	55 mm
Agujero pasante	10 mm
Diámetro de dome	23 mm
Desplazamiento	20 mm
Interferencia de giro	120 mm
Altura total	71.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.1 kg
Radio giratorio	60 mm
Dureza del bandaje	Shore A 90
Capacidad de carga	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg


## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	• • • 0 0
Ruido de movimiento	• • • ○ ○
Desgaste	• • • 0 0
Protección contra el óxido	• • • • 0

#### **Dimensiones**



### Estructura y montaje



# **SMILES**

5520PJI050L51-10 CAT, Red

EAN 4031582335583

### Estructura y montaje



reddot design award winner

