

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

Juego de mandos manuales E-Drive ultimate 24V. Parada de emergencia de categoría 0, juego compuesto por dos asas de diseño ergonómico.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

opciones de fijación	para tubo fijación de 27-35mm, Para fijar en superficies planas
Material del mando	PA reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones de la empuñadura	ver dibujo
Longitud del cable	3.0 m incluyendo el enchufe
Control de velocidad	sin escalones, hacia delante y hacia atrás
Interruptor de accionamiento	probado con seguridad según la norma DIN ISO 13849
Vida útil del interruptor de desplazamiento	2 millones de ciclos
Ángulo de rotación del eje del controlador principal	+/- 40°
Posición del pulgar del controlador maestro	22,5 ° pasos ajustables
Condiciones ambientales admisibles	temperatura de operación 5 a 40 °C, humedad atmosférica 90%, sin condensación
Clase de protección	IP X4" (salpicaduras de agua desde todos los lados, todos los enchufes insertados)
Temperatura de funcionamiento admisible	temperatura de operación 5 a 40 °C, humedad atmosférica 90%, sin condensación
Temperaturas de almacenamiento permitidas	- 20 to 50° C

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

