

# ALPHA

## 3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda        | 100 mm         |
| Ancho de la rueda           | 36 mm          |
| Ancho de rueda              | 85 mm          |
| Medida de pletina           | 103 x 85 mm    |
| Distancia de agujeros       | 80/77 x 60 mm  |
| Diámetro de agujero         | 9 mm           |
| Altura total                | 128 mm         |
| Temperatura                 | - 20 / + 60 °C |
| Norma                       | EN_12532       |
| Peso de la rueda            | 0.366 kg       |
| Dureza del bandaje          | Shore D 65     |
| Capacidad de carga          | 160 kg         |
| Capacidad de carga estática | 320 kg         |

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

# ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

