

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63-75shA HL50

EAN 4031582479089

Rueda giratoria, pletina de fijación. Centro de rueda de hierro, Bandaje: Poliuretano, Ultratech apto para altas velocidades de hasta 16km/h, rodamiento de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	140 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80 mm
Diámetro de agujero	13 mm
Agujero pasante	105 x 80 mm
Desplazamiento	100 mm
Interferencia de giro	400 mm
Altura total	272 mm
Altura con carga	237 mm
Máxima compresión	
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	11 kg
Radio giratorio	200 mm
Dureza del bandaje	Shore A 75
Capacidad de carga	900 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○