DURATECH

TOP150x50-Ø20

EAN 4031582322699

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión





La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	0.998 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Rodamiento	6204 NO.
Capacidad de carga	800 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	• • • •
Ruido de movimiento	• • • 0 0
Desgaste	• • • •
Protección contra el óxido	• • • 0 0

Dimensiones



Estructura y montaje

