

# ULTRATECH

ICP160x50-Ø20 soft

EAN 4031582445084

Centro de rueda de aluminio, Bandaje: Poliuretano, Ultratech, disponible para velocidades hasta 16Km/h, rodamiento de bolas a precisión.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda        | 160 mm         |
| Ancho de la rueda           | 50 mm          |
| Diámetro del eje            | 20 mm          |
| Longitud de cubo            | 60 mm          |
| Temperatura                 | - 20 / + 60 °C |
| Norma                       | EN_12532       |
| Peso de la rueda            | 1.1 kg         |
| Dureza del bandaje          | Shore A 75     |
| Capacidad de carga          | 800 kg         |
| Capacidad de carga estática | 1600 kg        |

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

## Estructura y montaje

