

PURETECH

PI0075x25-Ø8

EAN 4031582356632

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma gris, no deja huella,
bujes lisos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 75 mm |
| Ancho de la rueda | 25 mm |
| Diámetro del eje | 8 mm |
| Longitud de cubo | 26.5 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Norma | EN_12530 |
| Peso de la rueda | 0.1 kg |
| Dureza del bandaje | Shore A 87 |
| Capacidad de carga | 60 kg |
| Capacidad de carga estática | 120 kg |

Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |