

# MONO

## 5020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364576

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Agujero pasante	10 mm
Desplazamiento	25 mm
Interferencia de giro	104.4 mm
Altura total	72 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.54 kg
Radio giratorio	52.2 mm
Dureza del bandaje	Shore A 85
Capacidad de carga	30 kg
Capacidad de carga estática	60 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje

