

GLIDE

A229PAI050B10-11x20

EAN 4031582351477

Pata de poliamida con base de Teflon para suelos duros



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Espiga con anillo opresor	11 x 20 mm
Diámetro de dome	38 mm
Altura total	39 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso de la rueda	0.058 kg
Diámetro del cuello	50 mm

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○

Estructura y montaje

