

# GLIDE

A229PAI050B10-11x20

EAN 4031582351477

Pata de poliamida con base de Teflon para suelos duros



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Espiga con anillo opresor	11 x 20 mm
Diámetro de dome	38 mm
Altura total	39 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso de la rueda	0.058 kg
Diámetro del cuello	50 mm

## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○

## Estructura y montaje

