

SMILES

5525UAI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310672

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 75 mm |
| Ancho de la rueda | 10 mm |
| Ancho de rueda | 65 mm |
| Agujero pasante | 11 mm |
| Diámetro de dome | 45 mm |
| Desplazamiento | 30 mm |
| Interferencia de giro | 212 mm |
| Altura total | 88 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Norma | EN_12528 |
| Peso de la rueda | 0.295 kg |
| Radio giratorio | 106 mm |
| Dureza del bandaje | Shore A 92 |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ● ○ |