

INTEGRAL

1046XSX100R36-32 S35 RAL9011 soft spring

EAN 4031582455670

Keskuslukituksella varustettu kääntöpyörä, tappi tankoreiällä eri profiileille, lyhyt versio. Pyörän keskiö polyamidia, sähköä johtava, Juoksupinta ruiskupuristettua polyuretaania, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	100 mm
Pyörän leveys	32 mm
Pyörän korkeus	62 mm
Pultin-Ø	32 mm
Pultin pituus	50 mm
Ylitys	40 mm
Kääntösäteen haitta	180 mm
Kokonaiskorkeus	130 mm
Lämpötila	- 30 / + 80 °C
Standardi	similar_EN12531
Paino	0.88 kg
Kääntösäde	90 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore D 42
Kantavuus	100 kg
Staattinen kantavuus	300 kg

Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ● ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ● ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

Mitat

