

# KAPPA FLEX

## 9850FCP200P63 Sh92A TFR

EAN 4031582485387

Kääntöpyörä, Kiinnityslevy. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

### Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	200 mm
Pyörän leveys	50 mm
Laipan koko	140 x 110 mm
Laipan reikien keskiöt	105 x 80 mm
Laipan reikä	13 mm
Keskiöreikä	105 x 80 mm
Ylitys	100 mm
Kääntösäteen haitta	400 mm
Kokonaiskorkeus	272 mm
Kokonaiskorkeus kuormalla	237 mm
Lämpötila	-20 / +60 °C
Standardi	EN_12533
Paino	11 kg
Kääntösäde	200 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore A 92
Kantavuus	900 kg
Staattinen kantavuus	1200 kg

### Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ● ●
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ● ●
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○