

## LUMINA

AA23PJI050B10-11x20

EAN 4031582317527

Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla, Runko on valmistettu polypropyleenista, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keskiö polypropeenaa, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

## Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	50 mm
Pyörän leveys	8 mm
Pyörän leveys	55 mm
Keskiöreikä	1 mm
Metallivarsi kiristysrenkaalla	10 x 22 mm
Ylitys	20 mm
Kääntösäteen haitta	104 mm
Kokonaiskorkeus	54 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN12529
Paino	0.12 kg
Kääntösäde	52 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore A 87
Kantavuus	40 kg
Staattinen kantavuus	80 kg

## Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

## Structure &amp; Mounting

