

LUMINA

A520PJI050B10-11x20 DOM38

EAN 4031582317145

Kääntöpyörä, Runko on valmistettu polypropyleenista, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keskiö polypropeenaa, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Pyörän halkaisija | 50 mm |
| Pyörän leveys | 8 mm |
| Pyörän leveys | 54 mm |
| Metallivarsi kiristysrenkaalla | 11 x 20 mm |
| Kaulus-Ø | 38 mm |
| Ylitys | 20 mm |
| Kääntösäteen haitta | 104 mm |
| Kokonaiskorkeus | 61 mm |
| Lämpötila | - 20 / + 60 °C |
| Standardi | EN12529 |
| Paino | 0.104 kg |
| Kääntösäde | 52 mm |
| Juoksupinnan kovuus | Shore A 87 |
| Kantavuus | 40 kg |
| Staattinen kantavuus | 80 kg |

Ominaisuudet

| | |
|----------------|-----------|
| Vierintävastus | ● ● ● ○ ○ |
| Käyttöääni | ● ● ● ○ ○ |
| Hiertyminen | ● ● ● ○ ○ |
| Korroosiosuoja | ● ● ● ○ ○ |

Structure & Mounting

