

# STORA

## 3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT

EAN 4031582307788

Ostosvaunujen liukuporrasspyörät automaattisella sivujarrulla, runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, laippapyörä, jossa yksi kuulakehä, vasemman- ja oikeanpuoleiset pyörät erikseen, pyörän akseli mutterilla, Pyörän keskiö muovia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), lankasuojilla, neulalaakeroitu.

Käsittää seuraavat lavakoot:

raideleveys n. 2,75 mm, uraleveys: n. 5,7 mm, urasyvyys: >10 mm.

Ohje:

Kantavuus 160 kg per pyörä tasaisilla ja tukevilla latioilla, 40 kg per pyörä liukuportaisissa. Käyttö epätasaisilla alustoilla ja ulkona (railot, saumat ym. esteet) voi vaikuttaa pyörien käyttöikään.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta


### Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	160 mm
Pyörän leveys	40 mm
Pultin-Ø	28 mm
Pultin pituus	45 mm
Ylitys	55 mm
Kääntösäteen haitta	240 mm
Kokonaiskorkeus	190 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12532
Paino	2.151 kg
Juoksupinnan kovuus	Shore A 87
Kantavuus	160 kg
Staattinen kantavuus	320 kg

### Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting



TUOTETIEDOT

# STORA

3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT

EAN 4031582307788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

