

# STYLEA

**5920UOI075L51-10 DOM20**

EAN 4031582310962

Kääntöpyörä, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, liukulaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

## Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	75 mm
Pyörän leveys	8 mm
Pyörän leveys	54 mm
Keskiöreikä	10 mm
Kaulus-Ø	20 mm
Ylitys	30 mm
Kääntösäteen haitta	124 mm
Kokonaiskorkeus	77 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12528
Paino	0.119 kg
Kääntösäde	62 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore D 65
Kantavuus	50 kg
Staattinen kantavuus	100 kg

## Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ● ●
Korroosiosuoja	● ● ● ● ○

## Structure & Mounting

