

ALPHA

3478UFR100P62 blue

EAN 4031582306958

Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy.

Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	100 mm
Pyörän leveys	34 mm
Pyörän leveys	85 mm
Laipan koko	103 x 85 mm
Laipan reikien keskiöt	80/77 x 60 mm
Laipan reikä	9 mm
Kokonaiskorkeus	128 mm
Lämpötila	- 20 / + 80 °C
Standardi	EN_12532
Paino	0.485 kg
Juoksupinnan kovuus	Shore A 63
Kantavuus	160 kg
Staattinen kantavuus	320 kg

Mitat



Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöääni	● ● ● ● ●
Hiertyminen	● ● ● ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UFR100P62 blue

EAN 4031582306958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

