

P10-40x17 / 8

EAN 4031582320114

Varsi, jossa U:n muotoinen levy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

Laipan koko	40 x 17 mm
Laipan reikien keskiöt	32 mm
Laipan reikä	4 mm
Kokonaiskorkeus	8 mm
Paino	0.042 kg
Kantavuus	40 kg
Staattinen kantavuus	80 kg

Ominaisuudet

Vierintävastus	○ ○ ○ ○ ○
Käyttöäni	○ ○ ○ ○ ○
Hiertyminen	○ ○ ○ ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○