

# ALPHA

## 3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy.

Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: umpikumia, musta, liukulaakeroitu, lankasuojilla



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

### Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	80 mm
Pyörän leveys	35 mm
Pyörän leveys	85 mm
Laipan koko	103 x 85 mm
Laipan reikien keskiöt	80/77 x 60 mm
Laipan reikä	9 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Lämpötila	- 20 / + 80 °C
Standardi	EN_12532
Paino	0.494 kg
Juoksupinnan kovuus	Shore D 39
Kantavuus	100 kg
Staattinen kantavuus	200 kg

### Mitat



### Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ○ ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

