

ALPHA

3470PVR080P62

EAN 4031582010763

Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kääntökehän pölysuojus, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polypropeenä, Juoksupinta: umpikumia, musta, neulalaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta


Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	80 mm
Pyörän leveys	35 mm
Pyörän korkeus	75 mm
Laipan koko	105 x 80 mm
Laipan reikien keskiöt	80/77 x 60 mm
Laipan reikä	9 mm
Kaulus-Ø	75 mm
Ylitys	40 mm
Kääntösäteen haitta	160 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12532
Paino	0.666 kg
Kääntösäde	80 mm
Juoksupinnan kovuus	Shore A 80
Kantavuus	70 kg
Staatinen kantavuus	140 kg


Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöääni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ○ ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

Mitat



Structure & Mounting



ALPHA

3470PVR080P62

EAN 4031582010763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

