

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648

Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy.

Pyörän keskiö polypropeenaa, Juoksupinta: umpikumia, musta, neulalaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	80 mm
Pyörän leveys	35 mm
Pyörän leveys	85 mm
Laipan koko	103 x 85 mm
Laipan reikien keskiöt	80/77 x 60 mm
Laipan reikä	9 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12532
Paino	0.452 kg
Juoksupinnan kovuus	Shore A 80
Kantavuus	70 kg
Staattinen kantavuus	140 kg

Mitat



Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ○ ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

