

LINEA

5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN 4031582368673

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------|----------------|
| Pyörän halkaisija | 100 mm |
| Pyörän leveys | 20 mm |
| Pyörän leveys | 82 mm |
| Keskiöreikä | 11 mm |
| Kaulus-Ø | 52 mm |
| Ylitys | 32 mm |
| Kääntösäteen haitta | 216 mm |
| Kokonaiskorkeus | 118 mm |
| Lämpötila | - 10 / + 40 °C |
| Standardi | EN_12530 |
| Paino | 0.706 kg |
| Kääntösäde | 108 mm |
| Juoksupinnan kovuus | Shore A 92 |
| Kantavuus | 120 kg |
| Staattinen kantavuus | 240 kg |

Ominaisuudet

| | |
|----------------|-----------|
| Vierintävastus | ● ● ● ● ● |
| Käyttöäni | ● ● ● ○ ○ |
| Hiertyminen | ● ● ● ● ○ |
| Korroosiosuoja | ● ● ● ● ○ |

Structure & Mounting

