

PURETECH

PVR080x35-Ø12

EAN 4031582321241

Pyörän keskiö polypropeenaa, Juoksupinta: umpikumia, musta, neulalaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	80 mm
Pyörän leveys	35 mm
Akselireiän Ø	12 mm
Napaleveys	44.4 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12532
Paino	0.164 kg
Juoksupinnan kovuus	Shore A 80
Kantavuus	70 kg
Staattinen kantavuus	140 kg

Mitat



Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ○ ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○