

ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811

Roulette fixe, Chape en acier embouté zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	115 mm
Dimension de platine	137 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	1.614 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	135 kg
Capacité de charge statique	270 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

