

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	30 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	20 mm
Dimension de platine	45 x 20 mm
Distance entre axe	35 mm
Diamètre des trous	5,5 mm
Diamètre du dôme	20 mm
Hauteur	34 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.031 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○