

**LINEA****5947UAP125R05-28 RAL9002**

EAN 4031582369175

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

**Données techniques**

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	20 mm
Largeur de la roulette	82 mm
Diamètre de la tige	28 mm
Longueur de la tige	40 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Hauteur	145 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12530
Poids	1.076 kg
Rayon d'encombrement	129 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	130 kg
Capacité de charge statique	260 kg

**Propriétés**

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

**Construction et montage**