

# LINEA

## 5940UAP125P30-11 RAL9002

EAN 4031582347265

Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	20 mm
Largeur de la roulette	82 mm
Trou central	11 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	218 mm
Hauteur	143 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.784 kg
Rayon d'encombrement	109 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	130 kg
Capacité de charge statique	260 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

### Construction et montage

