

PURETECH

PIO125x37-Ø12

EAN 4031582399301

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	37 mm
Alésage - Ø	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.439 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○