

AGILA

2678POO4x1.25P52-95x70

EAN 4031582434781

Roulette fixe, Chape en acier, zingué
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	101.6 mm
Largeur de roue	31.75 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	44,45 x 76,2 mm
Diamètre des trous	11 mm
Alésage - Ø	10 mm
Hauteur	131 mm
Norme	ICWM
Dureté du bandage	Shore D 66
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGILA

2678POO4x1.25P52-95x70

EAN 4031582434781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

