

AGILA

2675PJP4x1.25P52-95x70

EAN 4031582435726

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	101.6 mm
Largeur de roue	31.75 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	44,45 x 76,2 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	236 mm
Alésage - Ø	10 mm
Longueur de moyeu	41 mm
Hauteur	131 mm
Norme	ICWM
Rayon d'encombrement	118 mm
Dureté du bandage	Shore A 77
Capacité de charge dynamique	113 kg
Capacité de charge statique	226 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGILA

2675PJP4x1.25P52-95x70

EAN 4031582435726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

