

LUMINA

A520POI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582317282

Roulette pivotante, Chape en polypropylène
, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Tige lisse avec circlips	11 x 20 mm
Diamètre du dôme	45 mm
Déport	20 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Hauteur	61 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.093 kg
Rayon d'encombrement	52 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○