

LUMINA

5525UAI075L51-11

EAN 4031582310665

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	10 mm
Largeur de la roulette	65 mm
Trou central	11 mm
Diamètre du dôme	45 mm
Déport	30 mm
Diamètre d'encombrement	212 mm
Hauteur	88 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.31 kg
Rayon d'encombrement	106 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Construction et montage

