

# GALEA

## 5070PJP125P60-90x70

EAN 4031582308846

Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	30 mm
Dimension de platine	90 x 70 mm
Distance entre axe	70/60 x 55/50 mm
Diamètre des trous	8 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Hauteur	163 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.415 kg
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

### Construction et montage



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○