

LEVINA CARE

5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6

EAN 4031582500943

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur roulement à billes de précision, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	59 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	51 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm
Hauteur	161 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.708 kg
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 83 / D 0
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○