

**LINEA****5984UAP150R36-32S30**

EAN 4031582382518

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

**Données techniques**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 150 mm         |
| Largeur de roue              | 15 mm          |
| Largeur de la roulette       | 71 mm          |
| Diamètre de la tige          | 32 mm          |
| Longueur de la tige          | 51 mm          |
| Diamètre du dôme             | 46 mm          |
| Déport                       | 47.5 mm        |
| Diamètre d'encombrement      | 245 mm         |
| Hauteur                      | 155 mm         |
| Résistance à la température  | - 10 / + 40 °C |
| Norme                        | EN_12530       |
| Poids                        | 1.624 kg       |
| Rayon d'encombrement         | 122.5 mm       |
| Dureté du bandage            | Shore D 42     |
| Capacité de charge dynamique | 200 kg         |
| Capacité de charge statique  | 400 kg         |

**Propriétés**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ● ● |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ○ |