

SMILES

5520PJI050L51-10 COW White

EAN 4031582335569

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser.
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 10 mm |
| Largeur de la roulette | 55 mm |
| Trou central | 10 mm |
| Diamètre du dôme | 23 mm |
| Déport | 20 mm |
| Diamètre d'encombrement | 140 mm |
| Hauteur | 71.5 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN_12528 |
| Poids | 0.102 kg |
| Rayon d'encombrement | 70 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 90 |
| Capacité de charge dynamique | 40 kg |
| Capacité de charge statique | 80 kg |


Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ○ |

Dimensions



Construction et montage



SMILES

5520PJI050L51-10 COW White

EAN 4031582335569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage



reddot design award
winner