


OMIKRON FLEX

9850ICP160P63 HL50

EAN 4031582457414



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Dimension de platine	140 x 110 mm
Distance entre axe	105 x 80 mm
Diamètre des trous	20 x 13 mm
Déport	100 mm
Diamètre d'encombrement	360 mm
Hauteur	252 mm
hauteur de la roulette sous charge	217 mm
compression maximum	35 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12533
Poids	8 kg
Rayon d'encombrement	180 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	900 kg
Capacité de charge statique	1200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○