

PURETECH

PIR160x40-Ø25 TFR

EAN 4031582478815

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique, gris non tachant, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Alésage - Ø	25 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.846 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	135 kg
Capacité de charge statique	270 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○