

ULTRATECH

FCP160x50-Ø20-75shA-soft

EAN 4031582479027

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech supportant une vitesse pouvant aller jusqu'à 16km/h, roulement billes de précision.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Alésage - Ø	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	1.3 kg
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	650 kg
Capacité de charge statique	1600 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○