

# OMIKRON FLEX

## 9858ICP160P63-92A HL50

EAN 4031582479065

Roulette fixe, Fixation à platine.  
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech supportant une vitesse pouvant aller jusqu'à 16km/h, roulements à billes de précision.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Diamètre de roue                   | 160 mm       |
| Largeur de roue                    | 50 mm        |
| Dimension de platine               | 140 x 110 mm |
| Distance entre axe                 | 105 x 80 mm  |
| Diamètre des trous                 | 20 x 13 mm   |
| Déport                             | 100 mm       |
| Hauteur                            | 252 mm       |
| hauteur de la roulette sous charge | 217 mm       |
| compression maximum                | 35 mm        |
| Résistance à la température        | -20 / +60 °C |
| Norme                              | EN_12533     |
| Poids                              | 9 kg         |
| Dureté du bandage                  | Shore A 92   |
| Capacité de charge dynamique       | 900 kg       |
| Capacité de charge statique        | 1200 kg      |

### Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure                    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ○ ○ ○ ○ ○ |