# **MONO**

## 5025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582351507

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse





L'image peut différer du produit original


#### Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	18 mm
Trou central	10 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	143.6 mm
Hauteur	72 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.065 kg
Rayon d'encombrement	71.8 mm
Dureté du bandage	Shore A 90
Capacité de charge dynamique	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg

### **Propriétés**

Résistance au roulement	• • • 0 0
Bruit du mouvement	• • • 0 0
Usure	• • • 0 0
Résistance à l'oxydation	• • • • 0

#### **Dimensions**



### **Construction et montage**

