

MONO

5025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582351507

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	18 mm
Trou central	10 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	143.6 mm
Hauteur	72 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.065 kg
Rayon d'encombrement	71.8 mm
Dureté du bandage	Shore A 90
Capacité de charge dynamique	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Dimensions



Construction et montage

