

DELTA TWIN

9948IFP160P63

EAN 4031582365863

Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu,
Axe de roue boulonné., Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique non tachant,
vulcanisé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	157 mm
Dimension de platine	137 x 137,0 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	136 mm
Hauteur	210 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN_12532
Poids	4.598 kg
Dureté du bandage	Shore A 68
Capacité de charge dynamique	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

DELTA TWIN

9948IFP160P63

EAN 4031582365863



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

