

AGILA

2477PJO125P50

EAN 4031582050417

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	60 mm
Dimension de platine	77 x 67 mm
Distance entre axe	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diamètre des trous	8,5 mm
Diamètre du dôme	60 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Hauteur	160 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.877 kg
Rayon d'encombrement	131 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



AGILA

2477PJO125P50

EAN 4031582050417



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

