

**LINEA****5927UAP075S70-M10x15 KP HN EN12528  
RAL7001**

EAN 4031582414929

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

**TENTE**


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

**Données techniques**

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Tige filetée	M10x15 mm
Déport	23 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm
Hauteur	86 mm
Résistance à la température	-20/+60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.23 kg
Rayon d'encombrement	82 mm
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

**Construction et montage****Propriétés**

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○