

# FORMA

694GUF150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378

Roulette pivotante avec blocage centralisé à trois fonctions : blocage directionnel, blocage des roues et mouvement libre, Chape conçue en aluminium coulé sous pression, revêtement par pulvérisation, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

## Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	18 mm
Largeur de la roulette	80 mm
Dimension de platine	92 x 64 mm
Distance entre axe	73 x 43 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	57 mm
Hauteur	207 mm
Résistance à la température	- 18 / + 120 °C
Rayon d'encombrement	137 mm
Dureté du bandage	Shore 60 A
Capacité de charge dynamique	135 kg

## Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# FORMA

694GUF150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

