

FORMA

694HUF150P33 L1-L30 dark grey

EAN 4031582476422

Roulette pivotante avec blocage centralisé de trois types : blocage total, blocage de la roue et mouvement libre, Chape conçue en aluminium coulé sous pression, revêtement par pulvérisation, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	18 mm
Dimension de platine	92 x 64 mm
Distance entre axe	73 x 43 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	57 mm
Hauteur	202 mm
Résistance à la température	- 18 / + 120 °C
Rayon d'encombrement	137 mm
Dureté du bandage	Shore 60 A
Capacité de charge dynamique	135 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

FORMA

694HUF150P33 L1-L30 dark grey

EAN 4031582476422



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

