

LEVINA LIGHT

5220PJP075B10-11x20

EAN 4031582492385

Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Tige lisse avec circlips | 11x20 mm |
| Déport | 27 mm |
| Diamètre d'encombrement | 129 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Résistance à la température | - 10 / + 40 °C |
| Norme | EN_12530 |
| Poids | 0.2 kg |
| Rayon d'encombrement | 64.5 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 87 |
| Capacité de charge dynamique | 75 kg |

Dimensions



Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ○ |