

GALEA

5087PJM125P60-90x70

EAN 4031582367980

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, inox

Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris. Exécution en acier inoxydable. Tous les composants métalliques sont en acier inoxydables.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	30 mm
Dimension de platine	90 x 70 mm
Distance entre axe	70/60 x 55/50 mm
Diamètre des trous	8 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Hauteur	163 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.563 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●